

L型快擰接頭 LCKN-M5-PK-3

料號: 164995

FESTO

360° orientable, with sealing ring.



技術參數

特性	值
額定尺寸	1.7 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	-0.9 ... 16 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
環境溫度	-20 ... 80 °C
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 M5
氣壓連接, 氣口 2	用於倒鉤接頭內徑 3 mm 具螺母
外殼的材料訊息	牙鑄鋅