

短行程氣缸 AEVC-4-2,5-P

訂貨編號: 188050

FESTO



資料表

特性	值
行程	2.5 mm
活塞直徑	4 mm
活塞桿收起後的彈簧復位力	1 N
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	單動 推
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	無
工作壓力	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
6 bar 時的理論力值，前進行程	4.9 N
移動質量	0.15 g
產品重量	3 g
安裝方式	是否要： 具通孔 具有附件
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
密封件材質	HNBR NBR
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
活塞桿材質	精製鋁合金 陽極氧化處理