

真空吸盤 ESG-150

訂貨編號: 189180

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------|---|
| 真空吸盤直徑 | 150 mm |
| 安裝位置 | 垂直 |
| 結構特點 | 真空口位於頂部 真空口位於側面 具有高度補償器 具長型高度補償器 |
| 與真空吸盤支架關聯 | 規格 6 |
| 真空吸盤形狀 | 圓形，扁平 |
| 工作介質 | 大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 環境溫度 | -30 °C...200 °C |
| 真空介面 | G1/4 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 真空吸盤材質 | FPM NBR PUR VMQ (矽) |