


吸盤完整

ESS-25X75-ON

料號: 189417

FESTO

易於互換,



技術參數

特性	值
額定尺寸	6 mm
吸盤尺寸	25x75 mm
吸盤容積	6.7 cm ³
連接的位置	於頂部
裝配位置	任何
與吸盤支架間的相互關係	尺寸 5
吸盤外型	橢圓形, 扁平
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
額定操作壓力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-10 ... 70 °C
在額定操作壓力的保持力	92.5 N
在額定工作壓力下的水平側向力	125.5 N
在額定工作壓力下的垂直側向力	115 N
產品重量	46.8 g
安裝類型	藉由真空接口
真空連接	M10
顏色	黑色
肖氏硬度	50 +/- 5
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	NBR