


快插接頭

QSMK-1/16-5/32-U

產品代號: 192805

FESTO

該產品只可從Festo USA定購
將停產的產品，供貨至 2011.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|----------------------------|
| 尺寸 | Mini型 |
| 額定尺寸 | 1.7 mm |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 外表層 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 容器尺寸 | 1 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| 工作壓力 | -0.95 ... 10 bar |
| 和溫度相關的工作壓力 | -0.95 ... 10 bar |
| 工作介質 | 過濾壓縮空氣 真空 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 授權 | Germanischer Lloyd |
| 產品重量 | 11 g |
| 氣壓連接 | NPT1/16-27 用於5/32" 氣管外徑 |
| 釋放環的顏色 | 灰色 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 外殼的材料訊息 | 黃銅 鍍鎳 |
| 釋放環的材料數據 | POM |
| 氣管密封的材料訊息 | NBR |
| 軟管夾部分的材料數據 | 高合金鋼，耐腐蝕 |