

# 氣路板模組 MHA1-P2-2-M3

料號: 197207

FESTO

用於底座閥 MHA1-...-HC/TC



## 技術參數

| 特性                           | 值                             |
|------------------------------|-------------------------------|
| 閥位的最大數量                      | 2                             |
| 操作壓力                         | 0 ... 8 bar                   |
| 操作介質                         | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質                  | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC                    | 1 - Low corrosion stress      |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B2-L                |
| 環境溫度                         | -10 ... 60 °C                 |
| 底座的安裝方法                      | 具通孔                           |
| 閥的安裝方式                       | 具內 (母) 螺紋                     |
| 氣壓連接, 氣口 1                   | M7                            |
| 氣壓連接, 氣口 2                   | M3                            |
| Material of connecting plate | 鍛造鋁合金                         |