

圓形氣壓缸 DGS-40-300

料號: 3721
將停止供貨的產品

無終點緩衝

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
行程	300 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	無緩衝
位置檢測	無
多樣型	單端活塞桿
操作壓力	0.6 ... 10 bar
操作模式	雙動
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	633 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	754 N
氣壓連接	G1/4