

基本閥

LF-D-5M-MAXI-A-U



料號: 546467

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

不具有 FRB 螺栓的螺紋連接板. 過濾等級: 5 µm,
具保護罩和自動冷凝水排放.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
最大冷凝物容積	2.72 oz(l)
杯罩保護	金屬保護杯罩
操作壓力	28 ... 180 Psi
標準額定流量	129.5 cfm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	14 ... 140 °F
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	41 ... 140 °F
環境溫度	41 ... 140 °F
產品重量	46.9 oz
安裝類型	線路安裝 具配件
材料備註	符合 RoHS
Material filter	PE
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC