

## 塑料氣管

### PUN-5/32X1/32-U-GN-500


產品代號: 546643

FESTO

標準O.D.管, 適用於QS 和 QB快插接頭一起使用

該產品只可從Festo USA定購

Old part no. 13028515



## 技術參數

特性	值
外徑, 英寸	5/32
內徑, 英寸	3/32
最小彎曲半徑	0.202 "
和溫度相關的工作壓力	-14 ... 150 Psi
工作介質	過濾壓縮空氣 真空
環境溫度	-68 ... 140 °F
產品品質視長度而定	0.103 oz/ft
顏色	綠色
肖氏硬度	A 98 +/-3
材料備註	不含有黃銅和PTFE
氣管的材料訊息	TPE-U(PU)