

波紋吸盤組件 DADB-V6-100-S51-125

料號: 553373

FESTO

用於標準氣壓缸符合 ISO 15552



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------------------|---------------------------|
| 外徑 | 93 mm |
| 尺寸 | 100 |
| 行程範圍 | 51 ... 125 mm |
| 活塞桿擴展 | 37 mm |
| 設計 | 圓形 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 氣囊組件 具管道排氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 對介質的抗性 | 灰塵 碎屑 油 油脂 汽油 |
| 防護等級 | IP54 |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| 產品重量 | 152 g |
| 安裝類型 | 插上式 具螺紋針腳 |
| 氣壓連接 | G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material adapter components | PA-加強 |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | 高合金鋼, 耐腐蝕 |