

波紋管套件 DADB-S1-63-S476-500

訂貨編號: 553519

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 外徑 | 57 mm |
| 尺寸 | 63 |
| 行程範圍 | 476 mm...500 mm |
| 活塞桿加長件 | 135 mm |
| 設計 | 圓形 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 結構特點 | 波紋管元件 具管式排氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 適用於鋰離子電池生產 | 不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈 |
| 介質耐受性 | 粉塵 芯片 油 潤滑脂 汽油 |
| 防護等級 | IP54 |
| 環境溫度 | -10 °C...80 °C |
| 產品重量 | 189 g |
| 安裝方式 | 透過螺紋銷 透過內螺紋安裝 |
| 氣動介面 | G1/4 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 連接件材料 | 加強型聚醯胺 |
| 密封件材質 | NBR |
| 波紋管材料 | NBR |
| 止付螺絲材質 | 高合金不鏽鋼 |