

氣路板模組 VABM-B10-30S-G12-6-P3

訂貨編號: 8026417

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 網格尺寸 | 32 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 最大閥位數量 | 6 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量 | 1533 g |
| 安裝方式 | 具通孔 |
| 氣動介面, 氣口 1 | G1/2 |
| 氣動介面, 氣口 3 | G1/2 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣路板材質 | 精製鋁合金 |