


軸配件

EAMM-A-L27-40R

料號: 8063445

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------------|----------------|
| 裝配位置 | 任何 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度 | -25 ... 60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 可傳遞扭矩 | 1.6 Nm |
| 產品重量 | 131 g |
| Interface code, actuator | L27 |
| Interface code, motor in | 40R |
| 材料備註 | 符合 RoHS |