


Конектор EAMD-42-40-11-16X25-U

Номер на част: 8203729

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	11 mm
Монтажен диаметър 2	16 mm
Размер	42
Номинална дължина	40 mm...40 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин...6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...-25 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...-25 °C
Масов инерционен момент	38 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	198 g...198 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS