


Druckanzeige OH-8-RT

Teilenummer: 10088

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform