

# Abluftdrosselventil GRE-1/4

Teilenummer: 10352

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Schalldruck-Funktion
Auswahl Zusatzfunktion	mit Schalldämpfer
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	996 l/min
Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...996 l/min
Betriebsdruck	0 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...70 °C
Produktgewicht	25 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing