


Schwenkhebelventil RW/O-3-PK-3

Teilenummer: 10750

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss	80 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	PK-3
Betriebsdruck	0 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Nennweite	2.5 mm
Steuerart	direkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	POM