


Motorflansch EAMF-A-28D-35S

Teilenummer: 1087724

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	30 g
Schnittstellencode Motor In	35S
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28D
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform