

# Stoßdämpfer DYEF-S-M5-Y1

Teilenummer: 1152507

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                           | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Baugröße                           | M5   |
| Hub                                | 1.5 mm   |
| Dämpfung                           | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig ohne metallischen Festanschlag |
| Einbaulage                         | beliebig   |
| Positionserkennung                 | ohne   |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit       | 0.8 m/s  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung   |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Umgebungstemperatur                | 0 °C...60 °C   |
| Dämpfungslänge                     | 1.5 mm   |
| Max. Energieaufnahme pro Hub       | 0.05 J   |
| Produktgewicht                     | 2 g  |
| Befestigungsart                    | mit Kontermutter   |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform   |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR  |
| Werkstoff Gehäuse                  | hochlegierter Stahl  |