

Stoßdämpfer DYEF-S-M16-Y1

Teilenummer: 1153023

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Baugröße | M16 |
| Hub | 1,3 mm |
| Dämpfung | P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag |
| Einbaulage | beliebig |
| Positionserkennung | ohne |
| Max. Aufprallgeschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Dämpfungslänge | 1,3 mm |
| Max. Energieaufnahme pro Hub | 0,55 J |
| Produktgewicht | 40 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl |