

Kunststoffschlauch PU-4-DUO

Teilenummer: 11959

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nenngrösse (metr.)	4 mm
Innendurchmesser	3,9 mm
Außendurchmesser	6,1 mm
Wanddicke	1,1 mm
Biegeradius min.	19,5 mm
Betriebsdruck min.	-0,95 bar
Betriebsdruck max. bei 20 Cel	10 bar
Betriebsdruck max. bei 30 Cel	10 bar
Betriebsdruck max. bei 40 Cel	9 bar
Betriebsdruck max. bei 60 Cel	7 bar
Vakuumtauglich	ja
Umgebungstemperatur min.	-35 Cel
Umgebungstemperatur max.	60 Cel
LABS-Kriterium	frei
CT-Kriterium	konform
Produktgewicht je meter	42 g/m
Farb-Definition	blau / schwarz
Farbe	blau/schwarz
Farb-Kurzzeichen	blau / schwarz
Haerte-Wert	52
Haerte-Pruefverfahren	Shore D