


Schalldämpfer AMTE-M-H-M5

Teilenummer: 1206621

★ Kernprogramm

FESTO

zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 20 |
| Betriebsdruck Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | 0 ... 10 bar |
| Durchfluss gegen Atmosphäre | 91 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schalldruckpegel | 71 dB(A) |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 80 °C |
| Produktgewicht | 1,1 g |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoff Dämpfereinsatz | Bronze |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |