

Magnetspule MSN1G-24DC-OD

Teilenummer: 123060

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---------------------------------|---|
| Einbaulage | beliebig |
| Min. Anzugszeit | 10 ms |
| Einschaltdauer | 100% |
| Spulenkennwerte | 24 V DC: 2,5 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | -15 % / +10 % |
| Zulassung | c UL us - Recognized (OL) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-C1-L |
| Mediumtemperatur | -10 °C...50 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 80 g |
| Elektrischer Anschluss | 3-polig Form A nach DIN EN 175301-803 |
| Befestigungsart | geklemmt mit Halteklammer mit Zubehör |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Werkstoff Steckkontakte | Stahl |
| Werkstoff Wicklung | Kupfer |