

Kupplung EAMC-40-66-12-15

Teilenummer: 123850

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1 | 12 mm |
| Aufnahmedurchmesser 2 | 15 mm |
| Baugröße | 40 |
| Nennlänge | 66 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6500 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -25 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 42.3 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 21 Nm |
| Produktgewicht | 139 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |