



HGL-1/4

Rückschlagventil

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Ventil-Funktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Betriebsdruck	0,3 - 10 bar
Normalnennndurchfluss	540 l/min
Schaltzeit aus	13 ms
Schaltzeit ein	7 ms
Betriebsmedium	getrocknete, gefilterte Druckluft getrocknete, gefilterte und geölte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumtemperatur	-20 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 80 °C
Max. Anzugsdrehmoment	20 Nm
Befestigungsart	einschraubbar
Anschluss Steuerluft 21	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Information Einschraubzapfen	Aluminium
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR