

# Steckhülse QSH-16-12-20

Teilenummer: 130722

FESTO

reduzierend.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	7,8 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	20
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	4,2 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse Durchmesser 16 mm
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse Durchmesser 12 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT