

Steckverschraubung CRQS-1/4-10-I

Teilenummer: 132333

FESTO



Datenblatt

| Merkmals | Wert |
|--|---|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 5.9 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | gerade Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei) |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -15 °C...120 °C |
| Produktgewicht | 21 g |
| Verwendbare Leitungen | PFAN |
| Befestigungsart | Innensechskant SW6 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 10 mm |
| Werkstoff Einschraubzapfen | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Lösering | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schlauchdichtung | FPM |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Stützring | hochlegierter Stahl rostfrei |