

Kunststoffschlauch PUN-H-2X0,4-SW

Teilenummer: 133039

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	2 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	8 mm
Innen-Ø	1.2 mm
Min. Biegeradius	5 mm
Anwendungshinweis	TPE-U Ether basiert
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht nach Länge	0.0024 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 2 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U (PU)