

Y-Steckverbindung NPQP-Y-Q4-E-FD-P10

Teilenummer: 133119

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 2.6 mm |
| Bauform | Y-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.95 bar...10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 6.5 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 4 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 4 mm |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PP |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |