

# Kupplungsgehäuse EAMK-A-N38-38D

Teilenummer: 1345947

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                            | Wert           |
|-------------------------------------|----------------|
| Einbaulage                          | beliebig       |
| LABS-Konformität                    | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur                     | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit           | 0 - 95 %       |
| Umgebungstemperatur                 | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht                      | 85 g           |
| Schnittstellencode Aktuator         | N38            |
| Schnittstellencode Kupplungsgehäuse | 38D            |
| Werkstoff-Hinweis                   | RoHS konform   |