

**VAM-63-V1/9-1/4****Vakuummeter**

Merkmal	Wert
Nenngröße Manometer	63
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Anzeigebereich [bar]	-1 - 9 bar
Anzeigebereich [psi]	-14,5 - 130,5 psi
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft gefilterte, geölte Druckluft
Faktor Dauerbelastung	0,75
Faktor Wechselbelastung	0,67
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Information Gehäuse	Stahl lackiert
Werkstoff-Information Sichtscheibe	Glas