

Vielfach-Steckkupplung KM-22-B

Teilenummer: 13694

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Gebindegröße	1
Betriebsdruck	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anschlüsse	22
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch-Außen-Ø 3 mm für Schlauch-Außen-Ø 4 mm für Schlauch-Außen-Ø 6 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform