

# Kupplung EAMD-67-82-32-32X32-U

Teilenummer: 1379270

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	32 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	67
Nennlänge	82 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	831 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	192 Nm
Produktgewicht	1540 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform