


# Vakuumsauger VASB-8-M5-PUR-B

Teilenummer: 1395637

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	3,3 mm
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	8 mm
Sauger-Volumen	0,163 cm <sup>3</sup>
Wirksamer Saugdurchmesser	7,1 mm
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-0,07 MPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	2,8 N
Produktgewicht	4 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M5
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR