

# Vakuumsauger VAS-55-1/4-PUR-B

Teilenummer: 1396095

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	3.5 mm
Nennweite	4 mm
Saugerdurchmesser	55 mm
Saugervolumen	8.01 cm <sup>3</sup>
Wirksamer Saugdurchmesser	44.7 mm
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	110 N
Produktgewicht	30 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR