

Verkettungsplatte NAV-1/2-NPT-3C

Teilenummer: 13999

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Breite | 190 mm |
| Betriebsdruck | 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatur | -10 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Befestigungsart Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerluft 12 | NPT1/8-27 |
| Anschluss Steuerluft 14 | NPT1/8-27 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | NPT1/2-14 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | NPT1/2-14 |