

Axialbausatz EAMM-A-R27-40G

Teilenummer: 1456622

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	2 Nm
Produktgewicht	240 g
Schnittstellencode Aktuator	R27
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform