

LR-1/8-S-B

Druckregelventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 150042

Seite:1

Merkmal	Wert
Bauart Regelventil	Kolben
Steuerart	direkt
Verhalten bei Strömungsumkehr	Sekundärentlüftung
Modulbauweise	ja
Eingangsdruck 1 minimal (bar)	0,5 bar
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	14 bar
Ausgangsdruck 2 maximal	12 bar
Anschlussart 1	Gewinde
Gewinde Anschluss 1	G 1/8
Anschlussart 2	Gewinde
Gewinde Anschluss 2	G 1/8
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Front/Leitung
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Druckhysterese	0,2 bar
Feststellung Betätigung	Verrasterung
Manometer ja/nein	ja
Anzahl Manometeranschlüsse	2
Anschlussgewinde Manometer	G 1/8
Nenngröße Manometer	40
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Dichtungen	NBR
LABS-haltige Stoffe enthalten	ja
Produktgewicht	0,19 kg
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	1240 l/min
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft (auch geölt)