


Lineareinheit SLE-40- -KF-A

Teilenummer: 150094

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Hub	10 mm...500 mm
Kolben-Ø	40 mm
Betriebsart der Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	Stossdämpfer, harte Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Positionserkennung	für Näherungsschalter für induktive Sensoren
Betriebsdruck	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	633 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	754 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	2200 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	49 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	6175 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	85 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Deckel	Aluminium-Guss
Werkstoff Dichtungen	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung