

# Führungseinheit FENG-32-400-KF

Teilenummer: 150290

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	32
Hub	400 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Max. Kraft F <sub>y</sub>	750 N
Max. Kraft F <sub>y</sub> statisch	1020 N
Max. Kraft F <sub>z</sub>	750 N
Max. Kraft F <sub>z</sub> statisch	1020 N
Max. Moment M <sub>x</sub>	28 Nm
Max. Moment M <sub>x</sub> statisch	38 Nm
Max. Moment M <sub>y</sub>	34 Nm
Max. Moment M <sub>y</sub> statisch	46 Nm
Max. Moment M <sub>z</sub>	34 Nm
Max. Moment M <sub>z</sub> statisch	46 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	2250 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert