

Führungseinheit FENG-50-400-KF

Teilenummer: 150292

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	50
Hub	400 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Max. Kraft F _y	1260 N
Max. Kraft F _y statisch	1600 N
Max. Kraft F _z	1260 N
Max. Kraft F _z statisch	1600 N
Max. Moment M _x	65 Nm
Max. Moment M _x statisch	83 Nm
Max. Moment M _y	70 Nm
Max. Moment M _y statisch	89 Nm
Max. Moment M _z	70 Nm
Max. Moment M _z statisch	89 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	5990 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert