



SIEW-M30B-ZS-S-L Näherungsschalter

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -25 - 85 °C |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Produktgewicht | 100,000 g |
| CE-Zeichen | EU-konform nach Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannung) EU-konform nach Richtlinie 89/336/EWG (EMV) |
| Elektrischer Anschluss | 2-polig M12x1 Stecker |
| Schutzart | IP67 |
| Bemessungsschaltabstand | 10,000 mm |
| Gesicherter Schaltabstand | 8,100 mm |
| Kurzschlussfestigkeit | nein |
| Einbauart | bündig |
| Betriebsspannung AC | 20,000 - 265,000 V |
| Max. Schaltfrequenz | 25,0 Hz |
| Werkstoff-Information Gehäuse | Messing vernickelt |
| Max. Ausgangsstrom | 300,000 mA |
| Reststrom | <= 1,500 mA |
| Schaltelementfunktion | Schliesser |
| Spannungsfall | 6,000 V |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Reproduzierbarkeit des Schaltwertes | +/- 0,3 mm |
| Netzfrequenz | 45 - 65 Hz |