



SIEW-M30NB-ZS-S-L

Näherungsschalter

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-25 - 85 °C
Befestigungsart	mit Kontermutter
Produktgewicht	100,000 g
CE-Zeichen	EU-konform nach Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannung) EU-konform nach Richtlinie 89/336/EWG (EMV)
Elektrischer Anschluss	2-polig M12x1 Stecker
Schutzart	IP67
Bemessungsschaltabstand	15,000 mm
Gesicherter Schaltabstand	12,150 mm
Kurzschlussfestigkeit	nein
Einbauart	nicht bündig
Betriebsspannung AC	20,000 - 265,000 V
Max. Schaltfrequenz	25,0 Hz
Werkstoff-Information Gehäuse	Messing vernickelt
Max. Ausgangsstrom	300,000 mA
Reststrom	<= 1,500 mA
Schaltelementfunktion	Schliesser
Spannungsfall	6,000 V
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,4 mm
Netzfrequenz	45 - 65 Hz