



SMT-3-NS-SQ-LED-24-B

Näherungsschalter

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
| Befestigungsart | geklemmt in Schwalbenschwanz-Nut |
| Produktgewicht | 20,000 g |
| CE-Zeichen | EU-konform nach Richtlinie 89/336/EWG (EMV) |
| Elektrischer Anschluss | 3-polig M8x1 Stecker |
| Schutzart | IP67 |
| Kurzschlussfestigkeit | ja |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Bauform | für Schwalbenschwanznut |
| Betriebsspannung DC | 10,000 - 30,000 V |
| Werkstoff-Information Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Ausschaltzeit | <= 0,800 ms |
| Max. Ausgangsstrom | 200,000 mA |
| Einschaltzeit | <= 1,500 ms |
| Reststrom | <= 0,010 mA |
| Schaltausgang | NPN |
| Schaltelementfunktion | Schliesser |
| Max. Schalleistung DC | 6,000 W |
| Spannungsfall | 3,000 V |
| Messprinzip | magnetinduktiv |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Reproduzierbarkeit des Schaltwertes | +/- 0,1 mm |