

MSFW-24AC-EEX

Magnetspule

Datenblatt

Teile-Nr.: 151279

Seite:1

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur minimal | -5 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 40 °C |
| Spannungsart | AC |
| Nenn-Wechselspannung | 24 |
| Nenn-Anzugsleistung (AC) | 4,60/3,77 |
| Frequenz (AC) | 50/60 |
| Einschaltdauer Magnet | 100 % |
| Schutzart | IP65 |