

Drossel-Rückschlagventil GRLA-10-UNF-B

Teilenummer: 151572

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	10-32 UNF-2B
Pneumatischer Anschluss 2	10-32 UNF-2A
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Betriebsdruck	0.2 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Nennweite	2 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform