

Mitnehmer FKG-40-B

Teilenummer: 15235

FESTO

zur Vermeidung von Kippmomenten am Läufer von Linearantrieben
DGO und Ausgleich von Fluchtungsfehlern parallelgeführter Lasten.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Radialabweichung +/-	1 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 120 °C
Langzeitige maximale zulässige Belastung in Krafrichtung +/-	1.600 N
Produktgewicht	1.227 g
Werkstoff Mitnehmer	Alu-Knetlegierung, eloxiert Stahl, verzinkt
Werkstoff Gabel	Stahl verzinkt
Werkstoff Gleitstück	Messing