

Parallelbausatz EAMM-U-60-D32-67A-91-S1

Teilenummer: 1529422

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße | 60 |
| Einbaulage | beliebig |
| Getriebeübersetzung | 1:1 |
| Max. Drehzahl | 6000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 26.7 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0.07 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 3 Nm |
| Produktgewicht | 1210 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D32B |
| Schnittstellencode Motor In | 67A |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |