

Mehrfachverteiler QST3-6-4

Teilenummer: 153203

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 2.5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Gebindegröße | 1 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.95 bar...6 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.95 bar...14 bar |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...80 °C |
| Produktgewicht | 16 g |
| Anzahl Abgänge | 4 |
| Anzahl Zuleitungen | 1 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 6 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 4 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |