

# L-Steckverbindung QSL-5/16H-U

Teilenummer: 153655

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                                   | Wert  |
|--|---|
| Baugröße                                   | Standard  |
| Nennweite                                  | 4.7 mm  |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Bauform                                    | L-Form  |
| Gebindegröße                               | 1   |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                              |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...60 °C  |
| Produktgewicht                             | 5.7 g   |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Steckhülse Ø 5/16" "  |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 5/16" "                                      |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit             | 14 °F...140 °F  |
| Farbe Lösering                             | grau  |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform  |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT   |
| Werkstoff Lösering                         | POM   |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR   |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                      |